

# 旋轉模組 ERMB-20

訂貨編號: 552706

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	20
結構特點	機電式旋轉模組 具齒輪皮帶
安裝位置	可選
旋轉角度	無限
齒輪比	4.5:1
產品重量	850 g
驅動小齒輪直徑	6 mm
時規皮帶齒距	2 mm
最大驅動輸出速度	300 1/min
最大驅動輸入速度	1350 1/min
最大驅動扭矩	0.7 Nm
與負載無關的摩擦扭矩	0.07 Nm
環境溫度	-10 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
驅動軸材質	精製鋁合金 陽極氧化處理
驅動軸材料	高合金不鏽鋼
蓋子材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
時規皮帶材質	聚氯丁烯, 帶玻璃纖維