

旋轉模組 ERMB-25

訂貨編號: 552707

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	25
結構特點	機電式旋轉模組 具齒輪皮帶
安裝位置	可選
旋轉角度	無限
齒輪比	4:1
產品重量	1460 g
驅動小齒輪直徑	8 mm
時規皮帶齒距	3 mm
最大驅動輸出速度	300 1/min
最大驅動輸入速度	1200 1/min
最大驅動扭矩	2.2 Nm
與負載無關的摩擦扭矩	0.18 Nm
環境溫度	-10 °C...60 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
驅動軸材質	精製鋁合金 陽極氧化處理
驅動軸材料	高合金不鏽鋼
蓋子材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
時規皮帶材質	聚氯丁烯, 帶玻璃纖維