



圓形氣壓缸 EG-6-10-PK-3

料號: 15892

FESTO

Micro 型氣壓元件



技術參數

| 特性 | 值 |
|---|------------------------------|
| 行程 | 10 mm |
| 活塞直徑 | 6 mm |
| 緩衝 | At one end Not adjustable |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒 |
| 位置檢測 | 無 |
| 多樣型 | 單端活塞桿 |
| 操作壓力 | 3 ... 7 bar |
| 操作模式 | 單動 推的動作 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:::] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | 5 ... 60 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 11.8 N |
| 理論最小彈簧回力 | 3.1 N |
| 理論最大彈簧回力 | 5.2 N |
| 產品重量 | 20 g |
| 安裝類型 | 具鎖定螺帽 |
| 氣壓連接 | PK-3 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material cover | 高合金鋼 |
| Material seals | NBR |
| Material piston rod | 高合金鋼, 耐腐蝕 |
| Material cylinder barrel | 高合金鋼, 耐腐蝕 |