


電磁閥 CDVI5.0-MT2H-1X2GLS-EXT

訂貨編號: 556379

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	二口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
標準標稱流量	500 l/min
工作口	底座
操作電壓	24 V DC
工作壓力	-0.9 bar...10 bar
結構特點	活塞閘閥
復位類型	氣動彈簧
公稱通徑	5 mm
排氣功能	具有節流選項
密封原理	軟密封
手動裝置	按鈕式
嚮導類型	嚮導驅動
嚮導氣源	外部
流向	可逆
強制動態說明	切換頻率，一個月至少一次
嚮導壓力	3 bar...8 bar
b 值	0.34
c 值	2.05 l/sbar
關閉時間	14 ms
打開時間	10 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-5 °C...50 °C
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	185 g
安裝方式	擰入
嚮導排氣口 82/84	底座
氣動介面，氣口 1	底座

特性	值
氣動介面，氣口 2	底座
氣動介面，氣口 3	底座
氣動介面，氣口 4	底座
氣動介面，氣口 5	底座
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR TPE-O
外殼材質	壓鑄鋁