

精巧型氣缸 ADN-5'''' - -

訂貨編號: 557395

FESTO



資料表

特性	值
行程	0,039 in...19,7 in
活塞直徑	5''''
基於標準	ISO 21287
緩衝	兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
工作模式	雙作用
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒型材
位置偵測	透過近接開關
訂製品	活塞桿加長外螺紋 加長活塞桿 抗扭轉 高耐腐蝕等級 雙端活塞桿 兩端中空活塞桿 耐高溫密封件，最高 120 °C 一端活塞桿
扭矩/導向保護	方形活塞桿
工作壓力	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力 3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-4 °F...248 °F
6 bar 時的理論出力值，返回行程	1589 lbf
6 bar 時的理論力值，前進行程	1589 lbf...1655 lbf
安裝方式	是否要： 具通孔 透過內螺紋安裝 具有附件
氣動介面	1/4 NPT
墊圈螺絲材質	鋼

特性	值
蓋子材料	塗層壓鑄鋁
活塞桿材質	高合金鋼
缸筒材料	光滑陽極氧化精製鋁合金