


連接電纜 VMPAL-KM-S-SD44-IP67-5

訂貨編號: 560426

FESTO



資料表

特性	值
產品重量	837 g
電氣介面	具插頭電纜
電纜長度	5 m
電纜特徵	標準
最小電纜彎曲半徑	115 mm
電纜直徑	9.6 mm
電纜結構	36 x 0.25 mm ²
防護等級	IP67 符合 IEC 60529 標準
具有移動電纜的環境溫度	-5 °C...80 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 RoHS 指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
材料說明	RoHS 合規
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
電纜護套材料	PVC