


**聯軸器**  
**EAMC-30-32-8-14**  
料號: 562682

FESTO



**技術參數**

特性	值
支架直徑 1	8 mm
支架直徑2	14 mm
尺寸	30
額定長度	32 mm
裝配位置	任何
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	5.87 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞扭矩	12.5 Nm
產品重量	48 g
材料備註	符合 RoHS