


# 氣源處理裝置 FRC-1/2-D-5M-MIDI-A-NPT

訂貨編號: 173865

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	Midi
安裝位置	垂直
冷凝水排放裝置	全自動
過濾等級	5 µm
工作壓力	2 bar...12 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...12 bar
標準標稱流量	1800 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 8573-1:2010 [6:8:-] 惰性氣體
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	1440 g
安裝方式	是否要 : 管式安裝 透過安裝支架
氣動介面, 氣口 1	1/2 NPT
氣動介面, 氣口 2	1/2 NPT
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	壓鑄鋅
碗罩材料	PC