

# 電氣連接板 CAPC-F1-E-M12

訂貨編號: 570042

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸 (寬x長x高)	50 x 148 x 28 mm
匯流排介面	2x M12 襯套, 5 針
操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
最大電源	4 A
標稱操作電壓 DC	24 V
認證	c UL us 認證 (OL)
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
儲存溫度	-20 °C...70 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65 IP67
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	85 g
電纜長度	20 m
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	PA