

擺動夾爪 HGWM-12-EO-G8

訂貨編號: 185701

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12
擺動夾爪的最大間隙 ax、ay	0.5 deg
最大夾爪夾頭間隙 Sz	0.03 mm
最大開啟角度	18.5 deg
重複精度，夾爪	0.02 mm
夾爪的數量	2
工作模式	單動 開
夾爪功能	角型
結構特點	楔形驅動
位置偵測	無
工作壓力	2 bar...8 bar
夾爪的最大工作頻率	4 Hz
6 bar 時的最短開啟時間	3.7 ms
6 bar 時的最短關閉時間	1.8 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	5 °C...60 °C
彈簧返回力矩	1,3 Ncm
總夾爪扭矩，關閉，6 bar	64 Ncm
夾爪上的最大力 Fz，靜態	20 N
夾爪的最大扭矩 Mx，靜態	40 Ncm
抓手最大扭矩 My，靜態	40 Ncm
抓手最大扭矩 Mz，靜態	40 Ncm
產品重量	45 g
安裝方式	夾緊
氣動介面	M3
密封蓋材料	POM
外殼材質	高合金不鏽鋼
夾爪材質	高合金鋼