

插入式軸套 NPQH-D-S12-E-P10

訂貨編號: 578321

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-------------------|---|
| 尺寸 | 標準 |
| 公稱通徑 | 10 mm |
| 安裝位置 | 可選 |
| 設計 | 直列式設計 |
| 套組規格 | 10 |
| 工作壓力時完整溫度範圍 | -0.095 MPa...2 MPa -13.775 psi...290 psi |
| 操作壓力的溫度範圍 | -0.95 bar...20 bar |
| 關於工作壓力的提示 | 水：0 - 50°C 時最高 0.6 MPa |
| 證書簽發機構 | NSF C0523185 |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7::-] 水（液態，無冰） |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - 高耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 無塵室等級 | 靜態安裝的元件，根據 ISO 14644-1 無法進行有意義的評估 |
| 適合食品產業使用 | 參見合規性聲明 NSF/ANSI 169 |
| 環境溫度 | 0 °C...150 °C |
| 產品重量 | 16.1 g |
| 氣動介面，氣口 1 | 插入式軸套 Ø 12 mm |
| 氣動介面，氣口 2 | 插入式軸套 Ø 12 mm |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | 鍍鎳黃銅 |