

插座 MHAP-PI

訂貨編號: 197260

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--------------------------|
| 安裝方式 | 夾子 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 產品重量 | 4 g |
| 電氣介面 | 2 針 ?? |
| 操作電壓範圍 DC | 60 V |
| 允許的電流負載 | 3 A |
| 電纜長度 | 0.5 m |
| 電纜直徑 | 1 mm |
| 電纜結構 | 2 x 0.14 mm ² |
| 防護等級 | IP40 |
| 環境溫度 | -20 °C...80 °C |
| 具有移動電纜的環境溫度 | -20 °C...50 °C |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國 RoHS 指令 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 外殼材質 | PA |
| 電觸頭材料 | 銅合金, 鍍錫 |