



電磁閥

VMPA14-M1HF-N-PI

料號: 578813

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	2x3/2 常開, 單穩態
驅動類型	電動
閥尺寸	14 mm
標準額定流量	550 ... 650 l/min
Operating pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
操作壓力	3 ... 10 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	空氣彈簧
授權	c UL us - Recognized (OL)
防護等級	IP65 裝配狀態 符合 IEC 60529
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	位置鎖定 推力
嚮導類型	由嚮導控制
流量方向	不可逆
Overlap	Positive overlap
Signal status display	是
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	3 ... 8 bar
適合真空	否
Information on standard nominal flow rate	MPA-C: 730 l/min MPA-L: 650 l/min MPA-S: 550 l/min
QS-8的標準額定流量	550 ... 730 l/min
關閉時間	28 ms
開啟時間	9 ms
最大正向測試脈衝具 logic 0	400 µs
最大負向測試脈衝具 logic 1	200 µs
容許的電壓波動	+/- 25 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐振動	傳送應用測試在安全等級 2 符合 FN 942017-4 及 EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 40 °C
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-5 ... 50 °C
相對空氣濕度	Max. 90% at 40 °C
環境溫度	-5 ... 60 °C
最大緊固扭矩, 閥安裝	0.65 Nm
產品重量	77 g
安裝類型	具通孔
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁