

# L型快插式螺紋接頭

## QSL-G1/4-8-C25-50

料號: 8005394

FESTO



### 技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	2.5 mm
柱頭螺柱上的密封件類型	密封圈
裝配位置	任何
容器尺寸	50
設計結構	推/拉原理
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 16 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行
耐腐蝕等級 CRC	1
環境溫度	-20 ... 80 °C
最大緊固扭矩	15 Nm
產品重量	1,375 g
氣壓連接	外螺紋 G1/4 For tubing outside diameter 8 mm
釋放環的顏色	黑色
材料備註	符合 RoHS
外殼的材料訊息	黃銅 鍍鎳
螺紋密封的材料訊息	NBR
氣管密封的材料訊息	NBR
軟管夾緊段的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕