


## 連接電纜

### NEBV-C1SW3-K-5-N-LE3-S9

料號: 8032629

FESTO



## 技術參數

| 特性   | 值  |
|--|--|
| Cable identification                                 | Without inscription label holder                                       |
| 連接頻率   | 50   |
| 產品重量   | 235 g  |
| Electrical connection 1, function                    | Field device side  |
| Electrical connection 1, design                      | 有角的  |
| Electrical connection 1, connection type             | Socket, slim   |
| Electrical connection 1, cable outlet                | Angled   |
| Electrical connection 1, note about the cable outlet | 180° rotatable   |
| Electrical connection 1, connection technology       | Plug pattern type C to EN 175301-803                                   |
| Electrical connection 1, number of pins/wires        | 4  |
| Electrical connection 1, occupied pins/wires         | 4  |
| Electrical connection 1, type of mounting            | 通過M2.5中心螺絲安裝在電磁閥上  |
| Electrical connection 2, function                    | Controller side  |
| Electrical connection 2, connection type             | 電纜   |
| Electrical connection 2, connection technology       | 開放式終端  |
| Electrical connection 2, number of pins/wires        | 3  |
| Electrical connection 2, occupied pins/wires         | 3  |
| 工作電壓範圍 DC  | 0 ... 230 V  |
| 工作電壓範圍 AC  | 0 ... 230 V  |
| 在40°C時的可接受電流負載                                       | 6 A  |
| 浪湧強度   | 4 kV   |
| 極性保護   | 雙極   |
| 保護性接地  | 已可供應   |
| 電纜長度   | 5 m  |
| 電纜屬性   | 標準   |
| 電纜的測試條件  | 視需求的測試條件   |
| Bending radius, flexible cable installation          | >= 52 mm   |
| 電纜直徑   | 5.2 mm   |
| 電纜直徑公差   | ± 0,1 mm   |
| 電纜結構   | 3x0,5  |
| 導體的額定截面  | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| 防護等級   | IP65<br>IP67   |
| Note on degree of protection                         | 裝配狀態   |
| 環境溫度   | -20 ... 70 °C  |
| Ambient temperature with flexible cable installation | -5 ... 70 °C   |
| CE 符號 (參見符合的標準)                                      | 根據 EU 低電壓設備指導原則<br>in accordance with EU RoHS directive                |
| UKCA marking (see declaration of conformity)         | To UK instructions for electrical equipment<br>To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364-B2-L   |
| 材料備註   | 符合 RoHS  |
| 污染程度   | 3  |
| 耐腐蝕等級 CRC  | 3 - High corrosion stress  |
| Material cable sheath                                | PVC  |
| 電纜外套顏色   | 灰色   |

| 特性                          | 值                    |
|-----------------------------|----------------------|
| Material housing            | TPE-U(PU)            |
| 外殼顏色                        | 黑色                   |
| Material screws             | 不鏽鋼                  |
| Material seals              | HNBR                 |
| Material electrical contact | Copper alloy, tinned |
| Material insulation         | PVC                  |