

標準氣壓缸



DNG-160- -PPV-A

料號: 33024
將停止供貨的產品

FESTO

符合ISO 15552標準, NF E 49 003.1和UNI 10 290標準,
用於近接式感測, 兩端採用可調緩衝.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal
for alternative products.



代表範例

技術參數

特性	值
行程	1 ... 2,000 mm
活塞直徑	160 mm
活塞桿螺紋	M36x2
緩衝	PPV: 兩端具可調的氣緩衝
裝配位置	任何
符合標準	ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
活塞桿末端	外螺紋
設計結構	活塞 活塞桿
位置檢測	用於近接感測器
多樣型	單端活塞桿
操作壓力	0.6 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	2
環境溫度	-20 ... 80 °C
授權	Germanischer Lloyd
緩衝長度	40 mm
6 bar時的理論作用力, 回復行程	11,310 N
6 bar時的理論作用力, 前進行程	12,064 N
每 10 mm 行程所增加的重量	190 g
0 mm行程時的基本重量	17,265 g
安裝類型	具配件
氣壓連接	G3/4
蓋子的材料訊息	鋁
密封件的材料訊息	NBR TPE-U(PU)
活塞桿的材料訊息	高合金鋼
氣壓缸缸筒的材料訊息	鍛造鋁合金