

滴定針套件 VAVN-N-A1.6-03-30-F-V-V1-P10

訂貨編號: 8104295

FESTO



資料表

特性	值
套組規格	10
滴定針外徑	1.6 mm
滴定針的長度	30 mm
加藥針的標稱通徑	0.3 mm
滴定針的結構	具有倒角 具有錐孔
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
適合食品產業使用	見補充材料說明
流體介面	端子接口
中等	液體 氣態介質
介質說明	遵守與介質接觸的材料的耐受性 最大粒徑 5 µm
工作壓力	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
標準標稱流量	1.37 l/min
標準標稱流量資訊	壓降為 1 → 0 bar 時 (氣態介質)
流量 Kv	0.003 m³/h
流量 Kv 的注意事項	用於水介質
介質溫度	5 °C...60 °C
環境溫度	5 °C...60 °C
儲存溫度	-20 °C...70 °C
安裝位置	可選
產品重量	3.9 g
材料說明	RoHS 合規
加藥針材料	高合金不鏽鋼
加藥針的物料編號	1.4404
接觸介質的材料	高合金不鏽鋼