

# 保護罩 VMPA-KMS-H

訂貨編號: 533198

FESTO



## 資料表

特性	值
基於標準	DIN 41652
連接頻率	50
產品重量	71 g
電氣介面	插頭/插座
電氣介面 1, 功能	現場設備端
電氣介面 1, 設計	直角式
電氣介面 1, 連接類型	插座
電氣介面 1, 電纜出口	直角式
電氣介面 1, 連接系統	Sub-D
電氣介面 1, 介面/線芯數	25
電氣介面 1, 安裝類型	3x M3 螺絲
電氣介面 2, 功能	控制器端
電氣介面 2, 連接系統	壓接觸點
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
標稱工作電壓, 交流	3 V
抗電湧性	1 kV
電纜直徑	6 mm...12 mm
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...80 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
外殼材質	PA
外殼顏色	灰色
管接螺帽材料	PA
密封件材質	CR NBR
電觸頭材料	鍍金銅合金