


電磁線圈
VACS-C-R3-1RL
料號: 8135822

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
Signal status display	LED
最大切換頻率	5 Hz
循環功率	100 %
Enamelled wire insulation class	H
每個電磁線圈的額定啟動電流	108 mA up to 80 ms
電流下降時的額定電流	15 mA after 80 ms
線圈的特性參數	24 V DC: low-current phase 0.36 W, high-current phase 2.6 W
容許的電壓波動	+/- 10 %
授權	RCM Mark
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大行列長度	30 m
電氣連接	M12x1, A-coded in accordance with EN 61076-2-101
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA 鋼
Material solenoid coil	銅 鋼 Thermoplastic
Material winding	銅