

# 過濾器 MS12-LF-G-CUV

訂貨編號: 537152

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值   |
|---------------------|---|
| 尺寸                  | 12  |
| 系列                  | MS  |
| 安裝位置                | 垂直 $\pm 5^\circ$                          |
| 過濾等級                | 5 $\mu\text{m}$                           |
| 冷凝水排放裝置             | 全自動<br>手動裝置，非鎖定式                          |
| 結構特點                | 燒結式過濾器，具有冷凝液分離器                           |
| 最大冷凝容積              | 400 $\text{cm}^3$                         |
| 保護罩                 | 整合金屬濾杯                                    |
| 工作壓力                | 2 bar...12 bar                            |
| 標準標稱流量              | 11500 l/min...14000 l/min                 |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>惰性氣體   |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                               |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 儲存溫度                | 5 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 輸出的空氣純淨度等級          | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]           |
| 介質溫度                | 5 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 環境溫度                | 5 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 使用壽命值               | 1000 hrs                                  |
| 產品重量                | 7000 g                                    |
| 安裝方式                | 是否要：<br>管式安裝<br>透過安裝支架                    |
| 氣動介面，氣口 1           | 內部  |
| 氣動介面，氣口 2           | 內嚮導                                       |
| 蓋子材料                | PA  |
| 密封件材質               | NBR                                       |
| 過濾器材料               | 燒結青銅                                      |
| 外殼材質                | 壓鑄鋁                                       |
| 碗罩材料                | 精製鋁合金                                     |
| 螢幕材料                | PC  |