


減速機 EMGA-80-P-G8-SAS-100

訂貨編號: 8141750

FESTO



資料表

特性	值
減速機法蘭尺寸	80 mm
馬達安裝法蘭尺寸	100 mm
扭轉間隙	0.12 deg
減速機類型	行星齒輪
齒輪比	8:1
最大驅動速度	7000 1/min
減速機的工作溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	50 Nm
減速機的慣性動量	0.37 kgcm ²
最大輸出扭矩	80 Nm
最大效率	97 %
抗扭剛度	8.4 Nm/arcmin
產品重量	2300 g
減速機介面, 輸出軸	80G
減速機介面, 驅動軸	100A
材料說明	RoHS 合規