


# 真空產生器

## OVEM-10-H-BN-QO-CN-N-2P

料號: 539994

FESTO

具QS接頭的供氣/真空孔, 排氣孔具有開放式的消音器



### 技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	0.95 mm
網柵尺寸	20 mm
設計, 消音器	打開
裝配位置	任何
排放器特性	高度真空 標準
過濾等級	40 µm
手動控制	推力 額外藉由操作鈕
整合功能	電控開關閥 過濾器 開放式消音器 真空開關
設計結構	模組化
短路強度	是
測量變量	相對壓力
測量原則	壓阻
切換元件功能	常閉觸點 常開觸點
切換功能	視窗比較器 閾值比較器
閥功能	已關閉
極性保護	用於所有電接口
標準切換輸入	IEC 61131-2
顯示類型	4-字母數字 背光 LCD
指示範圍	-29.5 ... 0 inchHg
可以被顯示的單元	inchHg
臨界值設定範圍	-0.999 ... 0 bar
滯後調節範圍 [bar]	-0.9 ... 0 bar
設定選項	通過顯示裝置和按鈕
切換位置指示器	LCD
工作狀態顯示	光學
操作壓力	2 ... 8 bar
最大真空度時的操作壓力	3.5 bar
最大真空度	93 %
額定操作壓力	6 bar
關於大氣的最大吸氣流量	19.5 l/min
額定操作壓力下的供氣時間	1.2 s
工作電壓範圍 DC	20.4 ... 27.6 V
循環功率	100%
電感式保護迴路	和MZ-, MY-, ME 線圈匹配
絕緣電壓	50 V
無效電流	< 70 mA

特性	值
最大輸出電流	100 mA
殘餘電流	0.1 mA
開關輸出	2xPNP
電壓降	<= 1.5 V
線圈的特性參數	24 V DC: low-current phase 0.3 W, high-current phase 2.55 W
浪湧強度	0.8 kV
過載承受能力	已可供應
污染程度	3
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	0 ... 50 °C
相對空氣濕度	5 - 85 %
額定工作氣壓下的噪音等級	73 dB(A)
防護等級	IP65
安全等級	III
環境溫度	0 ... 50 °C
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
最大緊固扭矩	0.8 Nm 內螺紋 2.5 Nm 具有清潔孔
產品重量	322 g
壓力測量範圍	-1 ... 0 bar
精度, FS	3 %FS
切換點的重複能力, FS	0.6 %
邏輯輸入電路	PNP (正向切換)
電氣連接	插頭 M12x1 5-pin
安裝類型	具通孔 具內 (母) 螺紋 具配件
氣壓連接, 氣口 1	QS-5/16
氣壓連接, 氣口 3	整合消音器
真空連接	QS-5/16
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
密封件的材料訊息	NBR
材料訊息, 收集器噴嘴	POM
過濾器的材料訊息	網孔 PA 燒結鋼
材料訊息, 過濾器外殼	PA-加強
外殼的材料訊息	壓鑄鋁 PA-加強
材料訊息, 消音器	鍛造鋁合金 PU 泡沫
螺釘的材料訊息	鋼
可視窗的材料訊息	PA
材料訊息, 插頭外殼	黃銅 鍍鎳
壓接連接件的材料訊息	黃銅 鍍金
材料訊息, 針腳	鋼
材料訊息, 氣噴嘴	鍛造鋁合金
材料訊息, 鍵盤	TPE-U
安裝件的材料訊息	鍍鎳黃銅