


# 移載模組 HSW-10-AE-IO-SD

料號: 540252

FESTO

抓取&放置系統, 用於將部件旋轉90度後重新定位, 具馬達單元, I/O 接口和保護蓋.



## 技術參數

特性	值
工作行程	9 ... 15 mm
尺寸	10
90°擺動角度時的最大直線行程	90/90 mm
Z 行程	80 ... 100 mm
緩衝	通過緩衝吸收噪音 預定義的制動曲線
裝配位置	任何
齒輪單元類型	軌道齒輪組
設計結構	直線導向加旋轉軸承 馬達單元 有導向的動作順序
齒輪單位比率	13,73:1
轉子位置感測器	光學編碼器
溫度監控	在溫度超載時關機 (80°)
最短循環週期	0.8 s
重複精度, 中間位置	< 2 mm
重複精度, 端點位置	+/-0,02 mm
每轉的增量數	300
顯示解析度	128x64 Pixel
絕緣保護等級	F
最大電流, 數位邏輯輸出	200 mA
額定馬達功率	17.5 W
額定馬達電流	0.73 A
參數配置接口	RS232 (9600 Baud)
額定電壓 DC	24 V
峰值 (最大) 電流	2.1 A
容許的電壓波動	+/- 10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
防護等級	IP54
環境溫度	0 ... 50 °C
最大扭矩Mx	0.6 Nm
最大扭矩My	0.6 Nm
最大扭矩Mz	0.6 Nm
Y 方向上的最大過程力	30 N
Z 方向上的理論有效動力	15 N
產品重量	2,110 g
安裝類型	具通孔和對心軸套
材料備註	含有 PWIS
材料訊息, 擋塊	高合金鋼
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金 電鍍
材料訊息, 彈簧壓力件	高合金鋼
底座的材料訊息	鍛造鋁合金

特性	值
	電鍍
材料訊息, 支架	鍛造鋁合金 電鍍
十字導軌的材料訊息	熱處理鋼
材料訊息, 旋轉槓桿	外殼-硬化鋼 拋光處理
材料訊息, 開槽導向板	外殼-硬化鋼 硬化處理
材料訊息, 感測器軌	鍛造鋁合金 電鍍
材料訊息, 隆起部	鍛造鋁合金 電鍍
材料訊息, 調節螺絲	高合金鋼