

# 連接電纜 NEBV-S1W37-KM-2.5-LE10

訂貨編號: 543271

FESTO



## 資料表

| 特性                | 值                         |
|-------------------|---------------------------|
| 應用領域              | 僅用於多針插頭介面，閥島 VTSA/VTSA-F  |
| 符合標準              | DIN 47100                 |
| 電纜標識              | 具有標籤架                     |
| 產品重量              | 364 g                     |
| 電氣介面 1，功能         | 現場設備端                     |
| 電氣介面 1，設計         | 直角式                       |
| 電氣介面 1，連接類型       | 插座                        |
| 電氣介面 1，電纜出口       | 直角式                       |
| 電氣介面 1，連接系統       | Sub-D                     |
| 電氣介面 1，介面/線芯數     | 37                        |
| 電氣介面 1，使用的介面/線芯   | 10                        |
| 電氣介面 1，安裝類型       | 3x M4 螺絲                  |
| 電氣介面 2，功能         | 控制器端                      |
| 電氣介面 2，介面類型       | 電纜                        |
| 電氣介面 2，連接系統       | 開放式                       |
| 電氣介面 2，介面/線芯數     | 10                        |
| 電氣介面 2，已使用的介面/線芯數 | 10                        |
| 操作電壓範圍 DC         | 0 V...30 V                |
| 40°C 時的額定電流       | 2 A                       |
| 抗電湧性              | 1 kV                      |
| 電纜長度              | 2.5 m                     |
| 電纜特徵              | 標準                        |
| 電纜測試條件            | 測試條件按要求提供                 |
| 彎曲半徑，固定電纜         | 29 mm                     |
| 彎曲半徑，移動電纜         | 54 mm                     |
| 電纜直徑              | 7.2 mm                    |
| 電纜結構              | 10 x 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 標稱導線橫切面積          | 0.34 mm <sup>2</sup>      |
| 防護等級              | IP65<br>NEMA 4            |
| 防護等級說明            | 在組裝好的狀態下                  |
| 環境溫度              | -5 °C...50 °C             |

| 特性                    | 值              |
|-----------------------|----------------|
| CE 認證 ( 見合格聲明 )       | 符合歐盟 RoHS 指令   |
| CE 標記 ( 見合格聲明 )       | 符合英國 RoHS 指令   |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 材料說明                  | RoHS 合規        |
| 耐腐蝕等級 CRC             | 2 - 中等耐腐蝕能力    |
| 電纜護套材料                | PVC            |
| 電纜護套顏色                | 灰色             |
| 外殼材質                  | PA             |
| 絕緣護套材料                | PVC            |