

設定點模組 MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

訂貨編號: 546224

FESTO



資料表

特性	值
顯示器啟用的設定點	黃色 LED
準備就緒狀態指示	綠色 LED
操作電壓範圍 DC	20 V...30 V
輸入電阻，外部設定點輸入	類型 100 kOhm
設定點輸入的輸入電阻	3 kOhm
可調輸出電壓	0 V...10 V
24VDC 時的耗電量	1.5 W
最大輸出電流	27 mA
殘餘波紋	10 %
電壓外部設定值輸入	0 V...10 V
電源電壓設定值調整	10 V...10.6 V
電源電流設定值調整	6 mA...6.36 mA
電位計外部設定點輸入	2.5 kOhm...10 kOhm
認證	C-Tick
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP20
環境溫度	0 °C...60 °C
安裝位置	可選
產品重量	80 g
介面橫截面	2.5 mm ²
電氣介面	螺紋端子
安裝方式	透過 H 型導軌