

比例調壓閥 VPPM-12-NPT

訂貨編號: 546956

FESTO



資料表

特性	值
公稱通徑，氣源	12 mm
公稱通徑，排氣	12 mm
驅動方式	電控
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
結構特點	嚮導膜片式調壓閥
短路電流額定值	適用於所有電氣連接
安全注意事項	安全位置 VPPM：如果電源電纜中斷，輸出壓力將不受調節。
反極性保護	適用於所有電氣連接
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	嚮導驅動
閥功能	三通比例壓力調節閥
顯示類型	背光 LCD LED
壓力調整範圍	0.02 bar...10 bar
最大壓力遲滯	0.05 bar
標準標稱流量	1900 l/min...7000 l/min
操作電壓範圍 DC	21.6 V...26.4 V
最大電流消耗	500 mA
持續通電率	100%
最大電源功耗	12 W
殘餘波紋	10 %
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
工作和嚮導介質說明	不可用潤滑介質工作
認證	RCM 商標 c UL us 認證 (OL)
KC 標記	KC-EMV
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟 RoHS 指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國 EMC 指令 符合英國 RoHS 指令
證書簽發機構	UL E322346

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	10 °C...50 °C
防護等級	IP65
產品重量	2050 g
線性度	1 %FS
遲滯	0.5 %FS
重複精度	0.5 %FS
總精度	1.25%FS
溫度係數	0.04 %/K
重複精度 FS	0.5 %
電氣介面	8 針 M12 插頭 透過底座
安裝方式	是否要： 具通孔 具有附件
氣動介面，氣口 1	1/2 NPT
氣動介面，氣口 2	1/2 NPT
氣動介面，氣口 3	1/2 NPT
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化