

# 軸控制器 CPX-CMAX-C1-1

訂貨編號: 548932

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸 (寬x長x高)	50 x 107 x 55 mm
工作模式	記錄模式 直接操作
診斷	模組層級診斷 透過本地的 7 段顯示
最大模組數量	8
減壓閥功能	壓力控制
顯示	7 段式顯示
狀態顯示	功率負載 顯示/錯誤, 軸 X X 軸 MC 模組狀態
熔斷保護 (短路)	內置電子保險絲, 適用於工作電壓 內建電子保險絲, 用於負載電壓
操作電壓範圍 DC	18 V...30 V
負載電壓範圍 DC	20 V...30 V
標稱操作電壓 DC	24 V
額定負載電壓 DC	24 V
電源故障橋接	10 ms
額定工作電壓下的電流消耗	200 mA
容許負載電流	2.5 A
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
相對空氣濕度	5 - 95% 無冷凝
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-5 °C...50 °C
產品重量	240 g
每條分支的軸數	1
軸分支數量	1
最大電纜長度	30 m
控制介面的電氣連接	插座 M9 5 針

特性	值
控制介面	數位 CAN·匯流排, Festo·協定 整合終端電阻
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺