


氣路板 MHJ10-P16

訂貨編號: 557608

FESTO



資料表

特性	值
網格尺寸	11 mm
反極性保護	用於工作電壓
最大閥位數量	16 可提供按照用戶要求定制的版本
認證	RCM 商標
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
產品重量	635 g
安裝方式	透過安裝支架
氣動介面, 氣口 1	G1/2
氣動介面, 氣口 2	M7
材料說明	RoHS 合規
氣路板材質	陽極氧化精製鋁合金