


# 日誌

## EAMB-44-7-35X30-32X32

料號: 558038

FESTO

用來適應具空心軸的驅動器



### 技術參數

特性	值
支架直徑 1	35 mm
支架直徑2	32 mm
尺寸	185
額定長度	30 mm
裝配位置	任何
最高速度	4,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	75.3 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞扭矩	200 Nm
產品重量	463 g
材料備註	符合 RoHS