


感測器介面 CASM-S-D3-R7

料號: 558387

FESTO



技術參數

特性	值
診斷功能	LED 顯示
裝配位置	任何
電源要求	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
額定工作電壓 DC	24 V
能源不足緩衝	10 ms
殘餘波動	4 Vss
額定操作壓力時的電流消耗	40 - 50 mA
容許的電壓波動	+/- 25 %
授權	RCM Mark
KC mark	KC-EMV
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
抗持續衝擊強度, 符合 DIN/IEC 68 標準, 第2 - 82部分	按照嚴格等級 2 進行測試
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	95 % 非冷凝
防護等級	IP67 連接插頭連接器
抗震性, 符合 DIN/IEC 68, parts 2 - 6	按照嚴格等級 2 進行測試
環境溫度	0 ... 55 °C
產品重量	128 g
電氣連接, 測量系統	M12 插頭插座 8-pin
控制介面的電氣連接	插頭 M9 5-pin
控制介面	數位式 CAN 匯流排, 具有Festo 通訊協定 無終端電阻
安裝類型	具通孔
Material housing	PBT-加強