


# Сферичен кран VAPB-A-1 1/4-F-40-F0405-PA20

Номер на част: 8191922

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                                                      | Стойност                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструктивна структура                                                                             | 2-ходов сферичен кран<br>Въртящо задвижване                                                                                                            |
| Начин на задействане                                                                                | пневматично                                                                                                                                            |
| Принцип на уплътняване                                                                              | променлив                                                                                                                                              |
| Монтажно положение                                                                                  | произволно                                                                                                                                             |
| Начин на закрепване                                                                                 | Вграждане проводник                                                                                                                                    |
| Присъединяване арматура                                                                             | Rp1 1/4                                                                                                                                                |
| Индикация за положение на превключване                                                              | Посока на процепа = посока на протичане                                                                                                                |
| Схема на отворите на фланеца                                                                        | F0405                                                                                                                                                  |
| Номинален диаметър DN                                                                               | 32                                                                                                                                                     |
| Функция на разпределител                                                                            | 2/2                                                                                                                                                    |
| Посока на потока                                                                                    | реверсивна                                                                                                                                             |
| Работно налягане                                                                                    | 0.55 MPa...0.8 MPa<br>5.5 бар...8 бар<br>79.75 psi...116 psi                                                                                           |
| Номинално налягане наклонена спирателна арматура PN                                                 | 40                                                                                                                                                     |
| Начален пусков момент при разлика в налягането, номинално налягане наклонена спирателна арматура PN | 15 Nm                                                                                                                                                  |
| Въз основа на стандарт                                                                              | EN 10226-1                                                                                                                                             |
| Флуид                                                                                               | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [-:~:]<br>Инертни газове<br>Вода - без водна пара<br>неутрални течности<br>други протичащи флуиди при запитване |
| Работен флуид                                                                                       | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                         |
| Указание за работен/управляващ флуид                                                                | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)                                                                               |
| Температура на флуида                                                                               | -10 °C...200 °C                                                                                                                                        |
| Дебит Kv                                                                                            | 121 m³/h                                                                                                                                               |
| Указание за материала                                                                               | Съответствие с RoHS                                                                                                                                    |
| Сертификат за LABS                                                                                  | VDMA24364 зона III                                                                                                                                     |
| Материал на тялото                                                                                  | Месинг, никелиран                                                                                                                                      |

| Характеристика                      | Стойност                      |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Номер на материала на тялото        | 2.0402<br>CW617N              |
| Материал на уплътнението на седлото | PTFE                          |
| Материал на уплътненията            | HNBR<br>PTFE                  |
| Материал сачма                      | Месинг<br>твърдо хромиран     |
| Номер на материала на сачмата       | 2.0402<br>CW617N              |
| Материал на вала                    | Месинг                        |
| Номер на материала вал              | 2.0401<br>CW614N              |
| Тегло на продукта                   | 2680 g                        |
| Клас на устойчивост на корозия KBK  | 1 - ниска опасност от корозия |