

開關閥

MS9-EM-G-S-VS

料號: 562952

FESTO

手動, 具消音器, 氣流方向: 從左到右.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------------|-------------------------------|
| 系列 | MS |
| 尺寸 | 9 |
| 網柵尺寸 | 90 mm |
| 設計結構 | 活塞滑塊 |
| 驅動類型 | 手動 |
| 密封原理 | 軟性 |
| 排氣功能 | 不可節流 |
| 驅動器鎖 | 旋轉手柄, 具鎖定 |
| 復位類型 | 強迫制導 |
| 嚮導類型 | 直接 |
| 閥功能 | 3/2 雙穩態 |
| 操作壓力 | 0 ... 20 bar |
| 標準額定流量 | 18,000 l/min |
| 標準額定流量 2-3 | 14,100 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 聲壓等級 | 93 dB(A) |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 安裝類型 | 線路安裝 具配件 選配 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 產品重量 | 2,400 g |
| 氣壓連接, 氣口 3 | G1 |
| Material Piston slide | POM |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 壓鑄鋁 |