


標準氣壓缸

DNC-32-250-PPV-A-C180

料號: 567888
將停止供貨的產品

FESTO

氣壓缸活塞筒旋轉180度, T型槽位於壓縮空氣連接面。
Type to be discontinued. Available until 2016. See Support Portal for alternative products.



技術參數

| 特性 | 值 |
|--------------------|-------------------------------|
| 行程 | 250 mm |
| 活塞直徑 | 32 mm |
| 活塞桿螺紋 | M10x1,25 |
| 緩衝 | PPV: 兩端具可調的氣緩衝 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 符合標準 | ISO 15552 |
| 活塞桿末端 | 外螺紋 |
| 設計結構 | 活塞 活塞桿 型材缸筒 |
| 位置檢測 | 用於近接感測器 |
| 多樣型 | 單端活塞桿 |
| 操作壓力 | 0.6 ... 12 bar |
| 操作模式 | 雙動 |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 |
| 環境溫度 | -20 ... 80 °C |
| 授權 | Germanischer Lloyd |
| 在端點位置的衝擊能量 | 0.1 J |
| 緩衝長度 | 20 mm |
| 6 bar時的理論作用力, 回復行程 | 415 N |
| 6 bar時的理論作用力, 前進行程 | 483 N |
| 0 mm行程時的運動質量 | 162 g |
| 每 10 mm 行程所增加的重量 | 30 g |
| 0 mm行程時的基本重量 | 517 g |
| 每 10 mm 行程的附加質量係數 | 9 g |
| 安裝類型 | 具內 (母) 螺紋 具配件 |
| 氣壓連接 | G1/8 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| 蓋子的材料訊息 | 壓鑄鋁 有鍍層 |
| 密封件的材料訊息 | TPE-U(PU) |
| 活塞桿的材料訊息 | 高合金鋼 |
| 氣壓缸缸筒的材料訊息 | 鍛造鋁合金 光滑處理 |