

Демпфер DYSD-Q13-5-5-Y1F-Y9

Номер на част: 8199039

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	5
Ход	5 mm
Демпфериране	саморегулиращо се
Монтажно положение	произволно
Разпознаване на позиция	без
Макс. скорост в момента на удара	0.5 m/s
Време за нулиране при стайна температура	0.2 s
Време за нулиране при мин. температура на околната среда	1 s
Начин на функциониране	притискащ с едностранно действие
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Подходящо за производство на батерии в съответствие с вътрешната дефиниция на Festo в степен F1A с ограничения по отношение на използването на Cu/Zn/Ni
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Дължина на демпфиране	5 mm
Макс. упорна сила	180 Б
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Макс. консумация на енергия за един ход	1 J
Макс. консумация на енергия на час	2400 J
Възвратна сила	5 Б
Мин. сила на вмъкване	18 Б
Тегло на продукта	12 g
Диапазон на масата	8 kg
Начин на закрепване	с контра-гайка
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	високолегирана стомана
Материал на буталния прът	високолегирана стомана
Материал на гайките	високолегирана стомана