


Куплунг за мрежово захранване NECL-L12G4-C2-Q10

Номер на част: 8203701

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-111
Одобрение	c UL us - Recognized (OL)
Орган, издаващ сертификати	UL E474609
Начин на закрепване	завинтване
Кабелен извод	прав
Тегло на продукта	49.18 g
Електрическо присъединяване 1, функция	Захранване
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1, L-кодиран съгласно EN 61076-2-111
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	4
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	Клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...63 V
Номинално работно напрежение DC	63 V
Допустим ток при 40°C	16 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1.5 kV
Допустим диаметър на кабела	8 - 13 mm за електрическа връзка 1
Номинално сечение на проводника	2.5 mm ² AWG14
Указание за напречно присъединително сечение	макс. 1,5 mm ² /AWG16 при използване на кабелни накрайници
Клас защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-40 °C...105 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID
Материал винтова блокировка	Цинкова отливка под налягане, с никелово покритие
Материал щекерни контакти	Медна сплав със златно покритие