

Винкел крепителен ОАММ-А2-А-Q810

Номер на част: 8228729

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Подходящо за производство на батерии в съответствие с вътрешната дефиниция на Festo в степен F1A с ограничения по отношение на използването на Cu/Zn/Ni
Макс. въртящ момент на затягане	0.4 Nm
Тегло на продукта	5.63 g
Начин на закрепване	с отвор за винт M4
Указание за материала	Съответствие с RoHS