


Вакуумна свързваща плоча VABX-A-S-VE-BH-VB010L

Номер на част: 8233480

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	12.5 mm
Ширина	12.55 mm
Дължина	150.8 mm
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал	0.95 mm
Размер на растерната решетка	12.55 mm
Размер на разпределителя	10 mm
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Тип шумозаглушител	отворен
Начин на задействане	електрическо
Защита от неправилна полярност	да
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Характеристики на ежектора	голям обемен поток на засмукване
Елемент за настройка	Шлицов винт
Диагностика чрез вътрешна комуникация	Изключване товар Свърхнапрежение електроника/сензорни елементи Ниско напрежение електроника/сензорни елементи
Макс. брой места за разпределители	1
Интегрирана функция	Импулс за изхвърляне, електрически Разпределител импулс за изхвърляне, електрически Дросел Сензор за налягане Преобразувател на налягане Разпределител, електрически Функция за пестене на въздух, електрическа Обратен клапан Шумозаглушител отворен с електрическа свързка
Вид управление	предуправляем
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Функция на разпределител	2x3/2 затворен моностабилен
Максимален брой бобини на разпределители	2

Характеристика	Стойност
Вид индикация	Светодиод
Индикатор за състояние на сигнала	да
Работно налягане за макс. обем на засмукване	0.6 MPa 6 бар
Работно налягане	0.2 MPa...0.7 MPa 2 бар...7 бар
Номинално работно налягане	0.6 MPa 87 psi
Управляващо налягане	0.2 MPa...0.7 MPa 2 бар...7 бар
Макс. обемен поток на засмукване спрямо атмосферата	45 l/min
Време за пълнене с въздух при номинално работно налягане	0.42 s
Размери Ш x Д x В	12,55 mm x 150,8 mm x 68,8 mm
Вътрешна консумация на ток при номинално работно напрежение електроника/сензорни елементи	обикновено 27 mA
Вътрешна консумация на ток при номинално работно напрежение товар	обикновено 2,5 mA
Указание относно работното напрежение	Необходимо захранване SELV/PELV Да се съблюдава спадането на напрежението
Консумирана мощност при 24 VDC	0.65 C
Номинално работно напрежение DC Електроника/сензорни елементи	24 V
Номинално работно напрежение DC товар	24 V
Създаване на мост при прекъсване на мрежата	10 msec
Разделяне на потенциалите изходи на канал - вътрешна комуникация	да
Разделяне на потенциалите между захранващите напрежения на електрониката/сензорите и товара/разпределителите	да
Допустими колебания на напрежението електроника/сензорни елементи	± 10 %
Допустими колебания на напрежението товар	± 10 %
Одобрение	RCM Mark
Маркировка КС	КС-EMV
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директива RoHS на ЕС
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Естерно масло < 0,1mg/m³, съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:2] Не е възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Температура на лагер	-20 °C...70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 %
Клас защита	IP65
Управляващ флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Номинална височина на употреба	<= 2000 m NHN
Макс. височина на поставяне	2000 m
Тегло на продукта	68 g
Диапазон на измерване на налягането	-1 бар...1 бар
Електрическо задействане	AP-интерфейс
Комуникационен интерфейс, протокол	AP-COM
Начин на закрепване	Обтегач

Характеристика	Стойност
Пневматична връзка 2	QS-4 QS-6 QS-8 QS-5/32 QS-1/8 QS-1/4 QS-5/16 за шланг с външен Ø 4 mm за шланг с външен Ø 6 mm за шланг с външен Ø 8 mm за шланг с външен Ø 5/32" за шланг с външен Ø 1/4" за шланг с външен Ø 5/16"
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на дюзата-приемник	POM
Материал O-пръстен	HNBR NBR
Материал на шумозаглушителя	PP PU пяна
Материал на струйната дюза	Алуминиева ковка сплав