


# 電磁線圈

## VACN-N-K1-1-EX4-M

料號: 8029143

FESTO

for armature system FN, 3m cable, 24 V DC, encapsulation.



### 技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
循環功率	100 %
絕緣等級	F
Enamelled wire insulation class	H
線圈的特性參數	24 V DC: 2.6 W
容許的電壓波動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
認證核發部門	CCC 2021322307003994 DNV 15.0189X DNV TAA000011J GYJ21.1327X IECEX PTB 15.0016X PTB 14 ATEX 2027 X
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex mb IIC T6 Gb
防塵爆	Ex mb tb IIIC T80°C Db
周遭防爆溫度	-20°C <= Ta <= +50°C
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 50 °C
產品重量	353 g
電氣連接	電纜
電纜直徑	7 mm
電纜長度	3 m
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material housing	塑料的 鋼
Material winding	銅