

# 快速連接插頭 NPHS-S6-M-G12F

訂貨編號: 8059264

FESTO



## 資料表

特性	值
公稱通徑	7.85 mm
操作壓力的溫度範圍	-0.95 bar...10 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010[7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	49 g
氣動介面, 氣口 1	內螺紋 G1/2
材料說明	RoHS 合規