

Jednotky s kulovým kohoutem VZBA-A-1/4-GGG-63-32T-F0304-V4V4T-PB40

Číslo dílu: 8191869

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Konstrukce	3cestný kulový kohout Kyvné pohony
Druh ovládání	pneumatick.
Princip těsnění	měkké
Montážní poloha	libovoln.
Způsob upevnění	montáž do vedení
Připojení armatury	Rp1/4
Indikace spínací polohy	směr drážky = směr průtoku
Připojovací obrazec na přírubě	F0304
Jmenovitá světlost DN	8
Funkce ventilu	3/2
Směr proudění	reverzibilní
Provozní tlak	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Jmenovitý tlak armatury PN	63
Odtrhový moment při rozdílu tlaků, jmenovitý tlak armatury PN	13 Nm
Vychází z norem	EN 10226-1 ISO 5211
Médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [-:~:] netečné plyny voda - žádná vodní pára neutrální kapaliny další průtoková média na vyžádání
Provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Upozornění k provoznímu/řídícímu médiu	mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Teplota média	-10 °C...200 °C
Průtok Kv, typ T, rohový	4.5 m³/h
Průtok Kv, typ T, přímo	8 m³/h
Max. povrchová teplota, sestava	+105°C...+280°C T4...T2
Sestava ATEX	IIC, IIIC

Parametr	Hodnota
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu tělesa	1.4408
Materiál těsnění sedla	PTFE
Materiál těsnění	zesílený PTFE
Materiál koule	silně legovaná nerezová ocel
Číslo materiálu koule	1.4408
Materiál hřídele	silně legovaná ocel, nerezová
Míslo materiálu hřídele	1.4401
Hmotnost výrobku	3140 g
Ochrana proti výbuchu	zóna 1 (ATEX) zóna 2 (ATEX) zóna 21 (ATEX) zóna 22 (ATEX)
Teplota prostředí s nebezpečím výbuchu	-10 °C ≤ Ta ≤ +80 °C
Třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké nároky na odolnost korozi