

Elektrické válce EPRF-BS-45- -

Číslo dílu: 8211887

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Velikost	45
Zdvih	24 mm...800 mm
Rezerva zdvihu	0 mm
Závit na pístnici / pohybové tyči	M6 M10x1,25
Vúle při změně směru	100 µm
Průměr vřetena	12 mm
Stoupání vřetena	5 mm/ot...10 mm/ot
Max. úhel natočení pístní tyče +/-	0.7 stupeň
Montážní poloha	libovoln.
Zakončení pístnice / pohybové tyče	vnější závit vnitřní závit
Druh motoru	servomotor
Snímání poloh	bez
Konstrukce	Elektrický válec s kuličkovým oběžným závitem
Druh vřetena	pohon kuličkovým šroubem
Pojištění proti pootočení / vedení	v kluzném vedení
Max. otáčky pohonu	6000 1/min
Max. zrychlení	5 m/s ² ...15 m/s ²
Max. rychlost	500 m/s...1000 m/s
Max. rychlost referenčního pohybu	0.01 m/s
Opakovatelná přesnost	±0,02 mm
Doba sepnutí	100%
Odolnost vibracím	Zkouška použití v dopravě, stupeň 1 podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům	zkouška nárazem, stupeň 1 podle FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS	VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota	-20 °C...60 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0 - 95 % bez kondenzace
Stupeň krytí	IP69K

Parametr	Hodnota
Okolní teplota	-10 °C...60 °C
Energie nárazu v koncových polohách	24 mJ
Max. hnací moment	0.97 Nm...1.9 Nm
Max. moment Mx	0 Nm
Max. moment My	7 Nm
Max. moment Mz	7 Nm
Max. radiální síla na hřídeli pohonu	115 N
Max. posuvová síla Fx	1000 N
Moment při chodu naprázdno	0.128 Nm...0.185 Nm
Směrná hodnota užitečného zatížení, vodorovně	120 kg
Směrná hodnota užitečného zatížení, svisle	60 kg
Moment setrvačnosti JH na každý metr zdvihu	0.1142 kg.cm ² ...0.1217 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JL na kg užitečného zatížení	0.0063 kg.cm ² ...0.0253 kg.cm ²
Moment setrvačnosti JO	0.0171 kg.cm ² ...0.0175 kg.cm ²
Referenční životnost	5000 km
Interval údržby	mazivo na celou dobu životnosti
Pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	230 g
Nárůst pohybující se hmotnosti na 10 mm zdvihu	9.1 g
Základní hmotnost při zdvihu 0 mm	1091 g...1559 g
Přídavek hmotnosti na 10 mm zdvihu	37.7 g
Způsob upevnění	s průchozí dírou a zadním upevňovacím úhelníkem s průchozí dírou s upevňovacím úhelníkem s vnitřním závitem a zadním upevňovacím úhelníkem s vnitřním závitem s upevněním kyvnými čepy na koncovém víku
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS
Materiál krytky	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál víka	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál těsnění	TPE-U(PU)
Materiál dynamických těsnění	TPE-U(PU)
Materiál tělesa	silně legovaná nerezová ocel
Materiál pístnice / pohybové tyče	silně legovaná ocel, nerezová
Materiál matice vřetena	ocel
Materiál vřetena	ocel na valivá ložiska
Materiál trubky válce	silně legovaná nerezová ocel