

Kabel pro motor NEBM-H17G12-FH-5-Q9N-R3LEG14

Číslo dílu: 8226144

FESTO



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Vychází z norem	EN 61984
Označení vedení	bez popisových štítků
Hmotnost výrobku	1.12 kg
Elektrické připojení 1, funkce	strana koncových zařízení
Elektrické připojení 1, konstrukce	kulat.
Elektrické připojení 1, druh připojení	hybridní zásuvka
Elektrické připojení 1, výstup kabelu	přím.
Elektrické připojení 1, připojovací technika	M21x1
Elektrické připojení 1, počet pinů/vodičů	12
Elektrické připojení 1, obsazené piny/vodiče	12
Elektrické připojení 1, způsob upevnění	aretace šroubem
Elektrické připojení 2, funkce	strana řízení
Elektrické připojení 2, druh připojení	kabel
Elektrické připojení 2, výstup kabelu	přímé
Elektrické připojení 2, připojovací technika	RJ45 a volný konec
Elektrické připojení 2, počet pinů/žil	14
Elektrické připojení 2, obsazené piny/žily	12
Elektrické připojení 2, způsob upevnění	zasunuto
Rozsah provozního napětí, DC	0 V...850 V
Rozsah napájecího napětí AC	0 V...630 V
Proudová zatížitelnost při 40 °C	17.8 A
Odolnost nárazům napětí	6 kV
Stínění	ano
Délka kabelu	5 m
Vlastnosti kabelu	vhodné pro použití v potravinářském průmyslu
Podmínky testu kabelů	zkušební podmínky na vyžádání
Poloměr ohybu, pevné uložení kabelu	57.5 mm
Průměr kabelu	11.5 mm
Tolerance průměru kabelu	± 0,3 mm
Konstrukce kabelu	4 x 1,5 mm ² + 1 x (2 x 0,75 mm ²) + 1 x (2 x 0,24 mm ² + 2 x 2 x 0,15 mm ²)

Parametr	Hodnota
Jmenovitý průřez vodičem	0.15 mm ² 0.24 mm ² 0.75 mm ² 1.5 mm ²
Konce vodičů	dutinka na vodiče
Stupeň krytí	IP20 IP69K
Upozornění ke stupni krytí	v namontovaném stavu
Okolní teplota	-40 °C...90 °C
Teplota okolí při pohyblivém uložení kabelu	-25 °C...80 °C
Kategorie přepětí	III
Značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízká napětí podle směrnice EU-RoHS
Značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK RoHS podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
Shoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Upozornění k materiálu	v souladu s RoHS bez halogenů
Třída znečištění	3
Třída odolnosti korozi KBK	4 - zvláště vysoké nároky na odolnost korozi
Materiál pláště kabelu	TPE-E
Barva pláště kabelu	šedá
Materiál izolační dutinky	PP