


減速機 EMGA-60-A-G5-60P

訂貨編號: 8085345

FESTO



資料表

特性	值
減速機法蘭尺寸	60 mm
馬達安裝法蘭尺寸	60 mm
扭轉間隙	0.27 deg
減速機類型	直角減速機
齒輪比	5:1
最大驅動速度	13000 1/min
減速機的工作溫度	-25 °C...90 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	24 Nm
減速機的慣性動量	0.257 kgcm ²
最大輸出扭矩	38 Nm
最大效率	95 %
抗扭剛度	1.9 Nm/arcmin
產品重量	1700 g
減速機介面, 輸出軸	60G
減速機介面, 驅動軸	60P
材料說明	RoHS 合規