


Dreh-Hub-Modul EHMB-25-200

Teilenummer: 1095934

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Antriebsritzel-Durchmesser	8 mm
Arbeitshub	0 ... 200 mm
Baugröße	25
Drehwinkel	endlos
Zahnriemen-Teilung	3 mm
Einbaulage	beliebig
Getriebeart	Zahnriemengetriebe
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanisches Dreh-Hub-Modul mit Zahnriemen
Getriebeübersetzung	4:1
Max. Abtriebsdrehzahl	300 1/min
Max. Eingangsdrehzahl	1.200 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Max. Antriebsmoment	2,2 Nm
Max. Vorschubkraft Fx	480 N
Leerlaufantriebsmoment	< 0,18 Nm
Produktgewicht	3.620 g
Werkstoff Abtriebswelle	Stahl
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Antriebswelle	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Zahnriemen	Polychloroprene mit Glasfaser