

扁平型氣缸 DPCA-...-...-1/2" - -

訂貨編號: 8104871

FESTO



資料表

特性	值
行程	0,0625 in...4 in
活塞直徑	1/2"
活塞桿螺紋	8-32 UNC-2B 8-32 UNC-2A
緩衝	無緩衝 兩端具有彈性緩衝環/墊 彈性緩衝環/板，正面 彈性緩衝環/板，後側
安裝位置	可選
工作模式	雙作用 單動 推 拉動
活塞桿端部	外螺紋 內螺紋
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
訂製品	加強耐化性 雙端活塞桿 兩端中空活塞桿 附加 PTFE 活塞導向
工作壓力	15 psi...150 psi
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-25,6 °F...250 °F
產品重量	16460 lb...94643 lb
安裝方式	是否要： 端蓋上具有有 90° 旋轉球鉸 端蓋上具有有旋轉球鉸 具有端蓋旋轉 U 型夾，90° 旋轉 端蓋上有擺動式擺動法蘭 具通孔 具有附件

特性	值
氣動介面	內螺紋 M5 內螺紋 10-32 UNF-2B
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金
動態密封件材質	FPM NBR
活塞桿材質	高合金鋼
缸筒材料	精製鋁合金