

扁平型氣缸 DPCA-...-...-2 1/2" - -

訂貨編號: 8104876

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|--|
| 行程 | 0,125 in...4 in |
| 活塞直徑 | 2 1/2 " " |
| 活塞桿螺紋 | 1/2-20 UNF-2B 1/2-20 UNF-2A |
| 緩衝 | 無緩衝 兩端具有彈性緩衝環/墊 彈性緩衝環/板，正面 彈性緩衝環/板，後側 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 工作模式 | 雙作用 單動 推 拉動 |
| 活塞桿端部 | 外螺紋 內螺紋 |
| 結構特點 | 缸徑 活塞桿 缸筒 |
| 位置偵測 | 透過近接開關 |
| 訂製品 | 加強耐化性 兩側減噪 後端減噪 前端減噪 行程調整推進/前端 雙端活塞桿 兩端中空活塞桿 附加 PTFE 活塞導向 |
| 扭矩/導向保護 | 活塞導向銷 |
| 工作壓力 | 3 psi...150 psi |
| 工作介質 | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 環境溫度 | -25,6 °F...250 °F |
| 產品重量 | 294217 lb...973178 lb |

| 特性 | 值 |
|---------|--|
| 安裝方式 | 是否要： 具有端蓋旋轉 U 型夾，90° 旋轉 端蓋上有擺動式擺動法蘭 具通孔 具有附件 |
| 氣動介面 | 內螺紋 G1/8 內螺紋 1/8 NPT |
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 蓋子材料 | 精製鋁合金 |
| 動態密封件材質 | FPM NBR |
| 活塞桿材質 | 高合金鋼 |
| 缸筒材料 | 精製鋁合金 |