

# 平行安裝元件 EAMM-U-60-S38-50GA-91

訂貨編號: 8107724

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	60
安裝位置	可選
最大轉速	6000 1/min
油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	26.7 kgmm <sup>2</sup>
與負載無關的摩擦扭矩	0.07 Nm
可傳遞的扭矩	3 Nm
產品重量	1150 g
介面代碼, 驅動器	S38
介面代碼, 馬達輸入	50GA
材料說明	RoHS 合規