

圓形氣缸 DPRA-N-...-1 1/4" - -

訂貨編號: 8109551

FESTO



資料表

特性	值
行程	0,0625 in...12 in
活塞直徑	1 1/4"
活塞桿螺紋	7/16-20 UNF-2A
緩衝	無緩衝 兩端具有彈性緩衝環/墊
安裝位置	可選
結構特點	缸徑 活塞桿 缸筒
位置偵測	透過近接開關
訂製品	端蓋，具有擺動關節軸承，已旋轉 90° 端蓋，具有擺動關節軸承和軸承套 端蓋，具有擺動關節軸承 刮片由 NBR 製成 活塞桿加長外螺紋 加長活塞桿 軸承端蓋，具有安裝螺紋 軸向進氣口 側向進氣口 抗扭轉 雙端活塞桿 兩端中空活塞桿 溫度範圍 0 - 150 °C 溫度範圍 -40 - 80 °C 一端活塞桿
扭矩/導向保護	六角活塞桿
工作壓力	9,99 psi...150 psi
工作模式	雙作用 單動 推 拉動
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作)
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力 4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-40 °F...300 °F

特性	值
產品重量	80241 lb...497905 lb
安裝方式	透過鎖緊螺帽 具有附件
氣動介面	1/8 NPT
材料說明	RoHS 合規
蓋子材料	精製鋁合金 高合金不鏽鋼
密封件材質	FPM NBR
活塞桿材質	高合金不鏽鋼
缸筒材料	高合金不鏽鋼