

控制系統 CMCB-D1-C-S1

訂貨編號: 8118455

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|---------------------|-------------------------------------|
| 使用說明 | 該產品僅適用於工業用途。在居住區使用時可能需要採取措施消除無線電干擾。 |
| 結構特點 | 安裝板 內置式安全開關設備 |
| 性能等級 (PL) | 3 類, 安全性能等級 d |
| 尺寸 (寬x長x高) | 135 mm x 254 mm x 375 mm |
| 熔斷保護 (短路) | 內部電子保險絲 |
| 最大電流消耗 | 1,1 A |
| 二級迴路電流消耗 | 5 A |
| 最大電源 | 6 A |
| 標稱工作電壓, 交流 | 230 V |
| 電源類型 | TT TN IT |
| 電源頻率 | 50 Hz...60 Hz |
| 污染等級 | 2 |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟電磁相容性指令 符合歐盟低電壓指令 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 0 - 無耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 區域 III |
| 儲存溫度 | -20 °C...60 °C |
| 相對空氣濕度 | 40°C 時最高為 50% |
| 直接和間接接觸的保護 | PELV 所有外露導電零件的接地 |
| 防護等級 | IP20 |
| 環境條件 | 內裝件 |
| 環境溫度 | 5 °C...40 °C |
| 標稱使用海拔高度 | 1000 m NN |
| 產品重量 | 4,5 kg |
| 電氣介面 | 彈簧壓接端子 快插式 |
| 材料說明 | RoHS 合規 |