

# 夾爪 DHAS-GG-B18-16-A1

訂貨編號: 8119108

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	16 mm
安裝位置	可選
設計	適用於微孔板
抗振性	運輸應用測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6
耐衝擊性	衝擊測試，嚴重性等級 2，符合 FN 942017-5 和 EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	4 - 極高的耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-20 °C...70 °C
相對空氣濕度	0 - 100%
環境溫度	0 °C...40 °C
產品重量	24.4 g
安裝方式	具內螺紋 M3
材料說明	RoHS 合規
夾爪材質	高合金不鏽鋼
圓柱配合銷材料	彈簧鋼